



PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využitelná dĺžka hadice: 4m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080249 4
GTIN	7391390305435
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Technický opis

Materiál	PU špirálová hadica
Vnútorňý Ø hadice	11 mm
využitelná dĺžka hadice	4 m
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá

Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080276 1/2
---	------------