



## PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 6m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080249 6
GTIN	7391390305459
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

#### Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

### Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
využiteľná dĺžka hadice	6 m
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
Materiál	PU špirálová hadica

Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec
Vnútorný Ø hadice	11 mm
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080276 1/2
---	------------