

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132680 M2,5
GTIN	4062406719937
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.**

Odolné vyhotovenie pre široké spektrum materiálu.

**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Stúpanie závitov	0,45 mm
Druh závitú	M
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	7,5 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø závitú	2,5 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm

Rezný materiál	HSS E
Veľkosť závitú	M2,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný