

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207028 10
GTIN	4045197596673
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Konstruktívne dĺžky podobné **DIN 6527**.

Technický opis

Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	60 mm
Počet zubov Z	2
Ø vôle D_1	9,4 mm
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka britov L_c	25 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Polomer R	5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	170	N
Hliník > 10 % si	vhodný	130	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	140	N
PA 66	vhodný	180	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	120	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	140	N
CuZn	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB