

**Vyfukovacia pištoľ, plast s pevne namontovanou rúrou „Star-Tip“, Typ: SAFE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou. Zodpovedá norme ISO B.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Rozsah balenia:

Vrátane ocelevej nasúvacej spojky č. 080300.

Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Technický opis

Dĺžka výfukovej trubice	90 mm
Hodnota prietoku	500 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Súprava trubkových a hmlových dýz	080257
Súprava magnetických držiakov, séria	080261
Ochranný štít, transparentný pre vyfukovací pištol' Vonkajší Ø 100	080256 100
Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/4	080300 1/4