

**Garant****Frézovacia doštička pre rybinové drážky, HB7720, Uhol  $\alpha$ : 45Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217263 45
GTIN	4062406729059
Trieda položky	21C

**Popis****Prevedenie:**

S ťahovou fazetou, vhodné na čelné obrábanie.

**Technický opis**

Šírka frézy A	3,6 mm
Uhol $\alpha$	45 Stupeň
maximálna hĺbka rezu $S_{max}$	3,3 mm
Typ	HB7720
$\varnothing D$	16 mm
Typ	P16
Počet rezných hrán Z	6
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		