

**Garant****Rádiusová frézovacia doštička, HB7720, Polomer R: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217282 2      |
| GTIN             | 4062406729615 |
| Trieda položky   | 21C           |

**Technický opis**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| vnútorný Ø d         | 21,3 mm                               |
| A                    | 3 mm                                  |
| Polomer R            | 2 mm                                  |
| Typ                  | HB7720                                |
| Vonkajší Ø D         | 26 mm                                 |
| Typ                  | P26                                   |
| Počet rezných hrán Z | 6                                     |
| Druh produktu        | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty              | vhodný       | 500                  | N              |
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný       | 400                  | N              |
| Hliník > 10 % si              | vhodný       | 250                  | N              |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 250                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 180                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný       | 120                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný       | 100                  | P              |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný       | 60                   | H              |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný       | 45                   | H              |
| Oceľ < 65 HRC                 | vhodný       | 35                   | H              |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný       | 30                   | H              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       | 120                  | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | vhodný       | 80                   | S              |
| GG(G)                         | vhodný       | 180                  | K              |
| Uni                           | vhodný       |                      |                |
| mokrú maximum                 | vhodný       |                      |                |
| suché                         | vhodný       |                      |                |