


**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Klinok	259015 15
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020X12
Podložka	259031 5
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka klinku	259018 15
Celková dĺžka L	90 mm

Pružina	259046 4
Séria	Master Eco
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak