

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Klinok	259015 15
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Podložka	259031 5
Celková dĺžka L	90 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020X12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Séria	Master Eco
Skrutka klinku	259018 15
Veľkosť stopky	20 mm

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Pružina	259046 4
Veľkosť doštičiek	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak