


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Skrutka klinku	259018 14
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	259015 15
Podložka	259031 5
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 1620F12
Veľkosť stopky	16 mm

Pružina	259046 4
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak