

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Séria	Master Eco
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Klinok	259015 17
Podložka	259031 45
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Skrutka klinku	259018 17
Pružina	259046 4

Velkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2020H15
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak