

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	PDJNR/L 2020X11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Séria	Master Eco
Skrutka klinku	259018 16
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Klinok	259015 16
Pružina	259046 5
Veľkosť doštičiek	11 mm

Podložka	259031 44
Celková dĺžka L	95 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak