

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Podložka	259031 46
Celková dĺžka L	105 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2525X12
Séria	Master Eco
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..

Pružina	259046 4
Skrutka klinku	259018 15
Klinok	259015 15
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak