

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251116 20/12  |
| GTIN             | 4062406733810 |
| Trieda položky   | 21U           |

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Držiak ISO-kód                | PSSNR/L 2020X12 |
| Klinok                        | 259015 15       |
| vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1204..     |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 35 mm           |
| Podložka                      | 259031 46       |
| Skrutka klinku                | 259018 15       |
| Celková dĺžka L               | 95 mm           |
| Séria                         | Master Eco      |
| Pružina                       | 259046 4        |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Veľkosť doštičiek            | 12 mm                           |
| Veľkosť stopky               | 20 mm                           |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub> | 25 mm                           |
| Norma                        | DIN ISO 5610                    |
| Druh použitia                | pravé                           |
| Vnútorne chladenie           | áno                             |
| Uhol nastavenia k            | 45 Stupeň                       |
| Použitie                     | Čelné sústruženie               |
| Použitie                     | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu                | Sústružnícky držiak             |