


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2525X12
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Pružina	259046 4
Celková dĺžka L	105 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Séria	Master Eco
Klinok	259015 15
Veľkosť stopky	25 mm

Podložka	259031 46
Skrutka klinku	259018 15
Veľkosť doštičiek	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak