


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 15
Veľkosť stopky	20 mm
Séria	Master Eco
Celková dĺžka L	95 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Podložka	259031 46
Klinok	259015 15
Pružina	259046 4

Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2020X12
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak