

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259031 48
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Pružina	259046 4
Držiak ISO-kód	PWLN/L 2525H08
Skrutka klinku	259018 15

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Klinok	259015 15
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak