

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Pružina	259046 5
Séria	Master Eco
Veľkosť doštičiek	6 mm
Podložka	259031 47
Klinok	259015 16
Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka klinku	259018 16

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	PWLNRL 2525H06
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak