


Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251911 25/08
GTIN	4062406734176
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Skrutka klinku	259018 15
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Klinok	259015 15
Držiak ISO-kód	PWLNR/L 2525H08
Séria	Master Eco
Funkčná šírka L ₄	32 mm

Pružina	259046 4
Podložka	259031 48
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak