

Garant**SPMT 060304, HB7035, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218321 UNI
GTIN	4062406727628
Trieda položky	21A

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f_z na zub	0,09 mm
Povrchová úprava	PVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 060304
Typ	HB7035
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,18 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

