

**Garant****SPMT 09T308, HB7035, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Trieda položky	21A

**Technický opis**

Typ	UNI
Posuv $f_z$ na zub	0,11 mm
Povrchová úprava	PVD
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 09T308
Typ	HB7035
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,97 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

