

Garant**SPMT 120408, HB7035, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218361 UNI
GTIN	4062406727642
Trieda položky	21A

Technický opis

Povrchová úprava	PVD
Hrúbka platne E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 120408
Typ	HB7035
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	4,76 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

