

**Garant****Mechanické klbové rameno (bez magnetického podstavca), Vykladanie: 240mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	441610 240
GTIN	4062406729745
Trieda položky	41D

**Popis****Prevedenie:**

**Mechanický merací stojan s centrálnym upínaním** – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnou otočnou hlavou. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. **Veľké pogumované ručné koleso** (Ø cca 45 mm, resp. cca 55 mm) na ľahké ťahovanie a uvoľňovanie svorky. Uchytenie číselníkového odchýlkomera na klbovom ramene sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou Ø 6 a 8 mm alebo prizmou. Pripojovací závit pre magnetický podstavec M8, pripojovací závit klbové rameno hore M6.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Držiak meracieho statívu č. 442100 a 442104.

**Technický opis**

Dĺžka Klbové rameno L <sub>1</sub>	110 mm
Pripojovací závit	M8
Vykladanie	240 mm
Dĺžka Klbové rameno L <sub>2</sub>	101 mm

Druh produktu

Merací statív

---

## Príslušenstvo

Mechanický merací statív (s magnetickým podstavcom)  
Vykladanie 240

441600 240