

**Garant****Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Vysokoučinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

**Rozsah balenia:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Upínacia skrutka pre dosku závit	269023 3
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Séria	Master Eco
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Podložka 1,5°	279819 1
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Veľkosť doštičiek	16 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak