

Garant**Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky L: 16/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Vysokoučinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

Rozsah balenia:

S podložkou 1,5°.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	20 mm
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 1
Podložka 1,5°	279819 2
Upínacia skrutka pre dosku závitú	269023 3
Celková dĺžka L	80 mm
Séria	Master Eco
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm

Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak