

Garant**Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master Eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 25/22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Vysokoučinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

Rozsah balenia:

S podložkou 1,5°.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Podložka 1,5°	279819 3
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Upínacia skrutka pre dosku závit	269023 4
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Séria	Master Eco
Upevňovacia skrutka pre podložku	279824 2
Veľkosť doštičiek	22 mm

Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak