

**HOLEX****Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434008 25
GTIN	4062406735029
Trieda položky	42C

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

- **Zmena smeru počítania.**
- **Veľmi tenký kryt.**

Verzia s technológiou Bluetooth 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Rozhranie USB-C pre napájanie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane krytu s očkom a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Menovité napätie	3 V
Rozsah merania	0 - 25 mm

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Séria	HCT
Ø upínacej stopky h7	8 mm
Meracia sila	0,8 – 1,7 N
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Hrúbka krytu	26 mm
Kalibrácia	C1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Najväčšia prípustná chyba	0,035 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø puzdra	58 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30

023000 30

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

