

HOLEX**Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Trieda položky	42C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

- **Zmena smeru počítania.**
- **Veľmi tenký kryt.**

Verzia s technológiou Bluetooth 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Rozhranie USB-C pre napájanie.

Rozsah balenia:

Vrátane krytu s očkom a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hrúbka krytu	26 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,025 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h7	8 mm
Séria	HCT
Meracia sila	0,8 – 1,4 N
Ø puzdra	58 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1
Menovité napätie	3 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032