

**Garant****TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207026 14
GTIN	4045197596499
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:**

S dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Konštrukčné dĺžky podobné **DIN 6527**.

**Technický opis**

Počet zubov Z	2
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> vrát. vôle	38 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	14 mm
Ø vôle D <sub>1</sub>	13,2 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	16 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Polomer R	7 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	230	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	140	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

