

HOLEX**Nylonová špirálová hadica 1/4 palca so spojkou, využitelná dĺžka hadice:
7,5m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Flexibilná nylonová hadica. Teplotná odolnosť -60/+60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 mosadznej rýchlospojky a vsuvky.

Technický opis

využitelná dĺžka hadice	7,5 m
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Vnútorň Ø hadice	6 mm
Teplotný rozsah	-60 - 60 °C
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Vonkajší Ø hadice	8 mm
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Rýchlospojka vnútorným závitom Pripojovací vnútorný závit 1/4

080171 1/4