

HOLEX**Nylonová špirálová hadica 1/4 palca so spojkou, využiteľná dĺžka hadice: 5m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080057 5
GTIN	4062406734848
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Flexibilná nylonová hadica. Teplotná odolnosť -60/+60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 mosadznej rýchlospojky a vsuvky.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Teplotný rozsah	-60 - 60 °C
Vnútorň Ø hadice	6 mm
Vonkajší Ø hadice	8 mm
využiteľná dĺžka hadice	5 m
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Rýchlospojka vnútorným závitom Pripojovací vnútorný závit 1/4

080171 1/4