

**HOLEX****Nylonová špirálová hadica 3/8 palca so spojkou, využiteľná dĺžka hadice: 5m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080058 5
GTIN	4067263151883
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Flexibilná nylonová hadica. Teplotná odolnosť -60/+60 °C.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 mosadznej rýchlospojky a vsuvky.

**Technický opis**

Vonkajší Ø hadice	12 mm
využitelná dĺžka hadice	5 m
Vnútorň Ø hadice	9 mm
Pripojenie rýchlospojka	3/8 palec
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Teplotný rozsah	-60 - 60 °C
Druh produktu	Hadica

## Príslušenstvo

Rýchlospojka vnútorným závitom Pripojovací vnútorný závit 3/8

---

080171 3/8