

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 14
GTIN	4062406735036
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Úžitková dĺžka L ₁	42 mm
Dĺžka previsu L _A	69 mm
Menovitý-Ø D	14
Celková dĺžka L	100 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204
Séria	Elektrická vrtáčka
ABS® Ø stopky D _s	50 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami