

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 15
GTIN	4062406735159
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Technický opis

Celková dĺžka L	104 mm
Séria	Elektrická vrtáčka
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
pre Ø palca	19/32 palec
Úžitková dĺžka L ₁	45 mm
Menovitý-Ø D	15
Dĺžka previsu L _A	73 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami