

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 17,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	54 mm
Séria	Elektrická vrtáčka
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Menovitý-Ø D	17,5
Celková dĺžka L	116 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	85 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
pre Ø palca	11/16 palec

Počet rezných hrán Z	2
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami