

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 19
GTIN	4062406735203
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Technický opis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Úžitková dĺžka L ₁	57 mm
Menovitý-Ø D	19
Celková dĺžka L	120 mm
Dĺžka previsu L _A	89 mm
pre Ø palca	3/4 palec
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
Séria	Elektrická vrtáčka
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Počet rezných hrán Z	2
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami