

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 21mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 21
GTIN	4062406738723
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 070306
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	63 mm
Menovitý-Ø D	21
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	95 mm
Séria	Elektrická vrtáčka
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	126 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami