

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 25
GTIN	4062406738761
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,3 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Technický opis**

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	108 mm
Séria	Elektrická vrtáčka
Celková dĺžka L	139 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	75 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 080407
Menovitý-Ø D	25
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 8IP (1,3 Nm)

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami