

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234020 35
GTIN	4062406738808
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabeje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Technický opis

Menovitý-Ø D	35
Počet rezných hrán Z	2
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
pre Ø palca	1 3/8 palec
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110509
Dĺžka previsu L _A	146 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 15IP (2,8 Nm)
Celková dĺžka L	184 mm
Úžitková dĺžka L ₁	105 mm

Séria	Elektrická vŕtačka
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené vŕtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediace vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vŕtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami