

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234025 15
GTIN	4062406738822
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Odporúčanie:**

**Pri zavrtávaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204
Počet rezných hrán Z	2
Séria	Elektrická vrtačka
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 5IP (0,38 Nm)
Menovitý-Ø D	15
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	75 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	103 mm
pre Ø palca	19/32 palec

Celková dĺžka L	134 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami