

**Garant****Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234025 19
GTIN	4062406738877
Trieda položky	21S

**Popis****Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

**Tolerancia otvorov:** -0,1 / +0,35 mm

**Popis:**

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

**Odporúčanie:**

**Pri zavrtávaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

**Technický opis**

Séria	Elektrická vrtačka
Počet rezných hrán Z	2
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	127 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	95 mm
pre Ø palca	3/4 palec
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Menovitý-Ø D	19
Celková dĺžka L	158 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami