

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, Ø DC: 35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	234025 35
GTIN	4062406738976
Trieda položky	21S

Popis**Prevedenie:**

Skrútené chladiace kanály zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka sa neoslabuje.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Odporúčanie:

Pri zavrtávaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Technický opis

pre Ø palca	1 3/8 palec
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 15IP (2,8 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 110509
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Celková dĺžka L	254 mm
Úžitková dĺžka L ₁	175 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka previsu L _A	216 mm

Séria	Elektrická vŕtačka
Menovitý-Ø D	35
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené vŕtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vŕtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vŕtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami