

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak pravé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320415 40/16HP
GTIN	2050002063044
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Ø stopky	40 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Veľkosť doštičiek	16HP
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	16E..
Upínač	PSC
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Druh stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Sústružnícky držiak