

SWISS TOOLS

**Sústružnícky držiak pravé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16HPmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Trieda položky	36D

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	16E..
Ø stopky	40 mm
Veľkosť doštičiek	16HP
Upínač	PSC
Druh použitia	pravé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Druh stopky	Kuželová dutá stopka

Druh produktu

Sústružnícky držiak