



Súprava špirálových vrtákov HSS HOLEX CleverDrill č. 114031 s kazetou, bez povlaku, Typ: 1-10C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Trieda položky	12B

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navrtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby. **Veľký kufor so sortimentom** od 1 mm – 10 mm so 150 špirálovými vrtákmi: 10 kusov Ø 1 – 6, 5 kusov Ø 6,5 – 10. Ideálne pre montáž a dielňu.

Upozornenie:

Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou Ø 12,7 mm.

Technický opis

Počet vrtákov	150
Počet rezných hrán Z	2
Vždy stúpajúce vrtanie	0,5 mm
Rozsah vrtania	1 - 10 mm

Technický list

Stopka	Valcová stopka
Séria	CleverDrill
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h8
Uhol špičky	118 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	áno
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	80	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	60	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	35	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	22	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	18	P
GG(G)	podmienene vhodný	30	K
CuZn	vhodný	40	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Technický list

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 9,5	114030 9,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 1,5	114030 1,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2	114030 2
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3	114030 3
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 7,5	114030 7,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 7	114030 7
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10	114030 10
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,5	114030 4,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114030 5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114030 2,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,5	114030 6,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5,5	114030 5,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6	114030 6
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,5	114030 3,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114030 8,5
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 9	114030 9
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8	114030 8
	114030 1

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
resp. palca) 1

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm
resp. palca) 4

114030 4

Prázdná kazeta na špirálové vrtáky DIN 338 Typ 1-10C

115475 1-10C