

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207026 20
GTIN	4045197596611
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S dodatočným **leštiacim brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Konštrukčné dĺžky podobné **DIN 6527**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	20 mm
Počet zubov Z	2
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	50 mm
Ø vôle D_1	19 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,2 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Celková dĺžka L	93 mm
Dĺžka britov L_c	25 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Polomer R	10 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,03 \times D$ pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	230	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	140	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB