

HOLEX**Navíjačka káblov, Typ: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081193 15 |
| GTIN | 4062406745714 |
| Trieda položky | 02A |

Popis**Prevedenie:**

Navíjač kábla s **automatickým vyťahovaním a navíjaním s viacnásobnou aretáciou na jedno otočenie**. Uzavreté **plastové puzdro** s vysokou odolnosťou proti rozbitiu. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s prípojkou.

Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom otáčania 180°**.

Funkcia:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing < 12$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Menovitý výkon rozvinutý | 2000 (16 A) W |
| Trieda kábla | H07RN-F |
| Menovité napätie | 230 V |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Šírka | 175 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 24 |
| Výška | 390 mm |
| Materiál kábla | Neoprénová guma |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz |
| Zloženie kábla | 3G1,5 |
| Dĺžka kábla | 15 m |
| Počet zásuviek | 1 |
| Dĺžka | 429 mm |
| Druh produktu | Navíjačka káblov |