

## Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483915 0
GTIN	2050002070806
Trieda položky	48A

### Popis

#### Prevedenie:

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od  $\varnothing$  1,50 s označením rozmeru na plášti; od  $\varnothing$  3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od  $\varnothing$  1,00 jedna strana s fazetkou.

#### Upozornenie:

Pri objednávke tiež uviesť **požadovaný  $\varnothing$** , napr. č. 483915 veľ. 5 **10,008**.

### Technický opis

Menovitý rozmer	0,301 - 0,499 mm
Dĺžka meracích kolíkov	40 mm
Stúpanie	0,001 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	58 – 62 HRC
Druh produktu	Skúšobný kolík

### Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny $\varnothing$ 20	028240 20
Kalibrácia DAKkSSkúšobný kolík Maximálny $\varnothing$ 20	028260 20

