

Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	483915 2
GTIN	2050002070820
Trieda položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od Ø 1,50 s označením rozmeru na plášti; od Ø 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od Ø 1,00 jedna strana s fazetkou.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež uviesť **požadovaný Ø**,, napr. č. 483915 veľ. 5 **10,008**.

Technický opis

Dĺžka meracích kolíkov	70 mm
Menovitý rozmer	1,001 - 2,999 mm
Stúpanie	0,001 mm
Fazeta	1
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	1
Tvrdosť	58 – 62 HRC
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028240 20
---	-----------

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20

028260 20