

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HB7415-1

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie